

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala Powłoka TiN, sześciokąt: 8 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 643233 8 |
| GTIN | 4000896046973 |
| Klasa artykułu | 630 |

Opis**Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wyjątkowej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcąco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 23 mm

długość: 60 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------|---------|
| długość | 60 mm |
| sześciokąt | 1/2 cal |
| Ø po stronie napędu | 23 mm |

| | |
|--|------------------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| norma | DIN 7422 |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny |
| materiał | stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | chromowane |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

Aksesoria

| | |
|--|--------|
| Komplet nasadek 6-kątnych z powłoką TiN, czworokąt, 1/2 cala 9-elem. | 639406 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 32-elem. | 637940 |