

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala Powłoka TiN, sześciokąt: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643233 19
GTIN	
Klasa artykułu	630

Opis**Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wyjątkowej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcząco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 31,5 mm

długość: 60 mm

Opis techniczny

sześciokąt	1/2 cal
długość	60 mm
Ø po stronie napędu	31,5 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN 7422
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy