

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala Powłoka TiN, sześciokąt: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643233 12
GTIN	4000896046881
Klasa artykułu	630

Opis**Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wyjątkowej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcząco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 24,6 mm

długość: 60 mm

Opis techniczny

sześciokąt	1/2 cal
Ø po stronie napędu	24,6 mm
długość	60 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN 7422
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Aksesoria

Komplet nasadek 6-kątnych z powłoką TiN, czworokąt, 1/2 cala 9-elem.	639406
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 32-elem.	637940