

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa Powłoka TiN, sześciokąt: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643333 5
GTIN	4000896232376
Klasa artykułu	630

**Opis****Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wysokiej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

**Zastosowanie:**

Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiał:**

Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcząco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 23 mm

długość: 140 mm

**Opis techniczny**

sześciokąt	5 mm
Ø po stronie napędu	23 mm
długość	140 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN 7422

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	TiN
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy