

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa Powłoka TiN, sześciokąt: 14 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 643333 14 |
| GTIN | 4000896232307 |
| Klasa artykułu | 630 |

Opis**Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wysokiej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcząco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 24,6 mm

długość: 140 mm

Opis techniczny

| | |
|--|----------|
| sześciokąt | 14 mm |
| Ø po stronie napędu | 24,6 mm |
| długość | 140 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| norma | DIN 7422 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny |
| materiał | stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | TiN |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |