



Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa Powłoka TiN, sześciokąt: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	643333 6
GTIN	4000896232369
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wysokiej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcąco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 23 mm

długość: 140 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	23 mm
długość	140 mm
sześciokąt	6 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN 7422

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	TiN
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy