

Garant GRIDLINE

**Wózek montażowy z szufladami 75 kg, 26×20G, wys. w mm / liczba szuflad:
885/5****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 930615 885/5 |
| GTIN | 4062406348755 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis**Wykonanie:****Komplet z szufladami 26 × 20G.**

Wózek montażowy 30 × 24G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem polieteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %
 Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
 Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×20
 wysokość: 885 mm
 szerokość: 750 mm
 głębokość: 600 mm
 wysokość użytkowa: 600 mm
 wysokość bloku szuflad: 700 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

Opis techniczny

| | |
|---|---------------------|
| Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna |
| Liczba szuflad | 5 |
| wysokość użytkowa | 600 mm |
| wysokość bloku szuflad | 700 mm |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×20 |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 75 kg |
| głębokość | 600 mm |
| szerokość użytkowa szuflad | 650 mm |
| masa | 106 kg |
| głębokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| z podwyższoną krawędzią | tak |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 26 |
| szerokość | 750 mm |
| wysokość | 885 mm |
| ComfortClose | nie |
| Nośność maksymalna | 600 kg |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak |

| | |
|-----------------------------|--|
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 26x20G |
| Rodzaj produktu | Przejezdna szafa narzędziowa |

Akcesoria

| | |
|--|--------------|
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1 | 950370 100/1 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1 | 950370 75/1 |
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1 | 950350 75/1 |
| Zestaw wkładek korytkowych Wysokość frontu szuflady / typ 50/1 | 950360 50/1 |
| Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm | 930634 200 |
| Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm | 930634 150 |
| Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm | 930634 100 |
| Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm | 930634 75 |
| Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X20 | 951910 26X20 |
| Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 26X20 | 951885 26X20 |
| Mata do szuflad Wymiar w G 26X20 | 951830 26X20 |

| | |
|---|-----------|
| Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 6 | 952073 6 |
| Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7 | 952078 7 |
| Zestaw pilników warsztatowych liczba narzędzi 5 | 952215 5 |
| Asortyment pilników warsztatowych liczba narzędzi 10 | 952218 10 |
| Asortyment pilników liczba narzędzi 6 | 952253 6 |
| Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 10 | 952422 10 |
| Zestawy kluczy oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 10 | 952425 10 |
| Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 19 | 952428 19 |
| Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 10 | 952432 10 |
| Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 19 | 952435 19 |
| Klucze oczkowe z grzechotką - zestaw JOKER liczba narzędzi 11 | 952440 11 |
| Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 8 | 952443 8 |
| Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 11 | 952447 11 |
| Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20 | 952505 20 |
| Zestaw kluczy fajkowych liczba narzędzi 14 | 952651 14 |
| Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9 | 952654 9 |
| Zestaw wkrętek 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 7 | 952921 7 |
| Zestaw wkrętek 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 7 | 952926 7 |
| Zestaw wkrętek 6-kątnych potrójnych liczba narzędzi 8 | 952931 8 |
| Wkrętaki do wkrętów Torx® i 6-kątnych liczba narzędzi 15 | 953181 15 |
| Wkrętaki do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9 | 953185 9 |
| Wkrętaki do wkrętów Torx® i 6-kątnych liczba narzędzi 14 | 953190 14 |
| Zestawy wkrętek liczba narzędzi 13 | 953431 13 |
| Zestawy wkrętek liczba narzędzi 10 | 953435 10 |
| Zestawy wkrętek liczba narzędzi 11 | 953438 11 |
| Zestawy wkrętek liczba narzędzi 9 | 953441 9 |
| Zestawy wkrętek liczba narzędzi 11 | 953444 11 |

| | |
|--|-----------|
| Wkrętaki do pobijania liczba narzędzi 8 | 953447 8 |
| Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10 | 953521 10 |
| Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala liczba narzędzi 37 | 953741 37 |
| Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala liczba narzędzi 46 | 953744 46 |
| Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 30 | 953747 30 |
| Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 30 | 953751 30 |
| Zestaw uzupełniający 1/2 cala liczba narzędzi 23 | 953754 23 |
| Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32 | 953821 32 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37 | 953828 37 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39 | 953833 39 |
| Zestaw kluczy dynamometrycznych 60 Nm 3/8" liczba narzędzi 22 | 953961 22 |
| Zestaw kluczy dynamometrycznych 120 Nm 1/2" liczba narzędzi 23 | 953966 23 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5 | 954201 5 |
| Zestaw kluczy nastawnych liczba narzędzi 5 | 954204 5 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5 | 954207 5 |
| Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych liczba narzędzi 8 | 954210 8 |
| Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych liczba narzędzi 8 | 954214 8 |
| Zestawy szczypiec precyzyjnych do pierścieni osadczych wewn. liczba narzędzi 8 | 954217 8 |
| Zestawy szczypiec precyzyjnych do pierścieni osadczych zewn. liczba narzędzi 8 | 954220 8 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5 | 954295 5 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5 | 954305 5 |
| Zestaw kluczy nasadowych, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 7 | 954532 7 |
| Zestaw szczypiec, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 5 | 954537 5 |
| Zestaw szczypiec, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 5 | 954539 5 |
| Zestaw młotków liczba narzędzi 3 | 954665 3 |

| | |
|--|-----------|
| Zestaw młotków liczba narzędzi 3 | 954690 3 |
| Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 26 | 954785 26 |
| Zestaw nożyc liczba narzędzi 5 | 954883 5 |
| Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8 | 954890 8 |
| Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8 | 954895 8 |
| Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg | 950180 75 |