

Garant GRIDLINE

**Wózek montażowy do szuflad, 26×20G, wys. w mm / liczba szuflad: 885/0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930617 885/0
GTIN	4062406352530
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Do wyposażenia szufladami 26 × 20G.

Wózek montażowy 30 × 24G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem polieteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Szuflady można wyposażyć wyłącznie w nr 930634 lub nr 930636 (z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką).

**Opis techniczny**

wysokość	885 mm
Nośność maksymalna	600 kg

szerokość	750 mm
liczba drzwi	0
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
liczba kółek stałych bez hamulca	2
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość użytkowa bloku szuflad	600 mm
ComfortClose	nie
Liczba szuflad	0
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość	600 mm
masa	56 kg
z podwyższoną krawędzią	tak
wysokość bloku szuflad	700 mm
wysokość użytkowa	600 mm
wersja	mobilne
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Liczba szufladopótek	0
Obudowa otwarta na górze	nie
wysokość użytkowa szuflad	600 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x20G
Rodzaj produktu	dla wózków montażowych

## Aksesoria

Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm

930634 75

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21

914227 HU21

Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 4 stron podwyższona krawędź Wymiar w G 30X24

951972 30X24