

Garant

Narzędzie do toczenia i wiercenia „4 w 1” 1,5×D, prawe, Ø D: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	268404 16
GTIN	4062406272845
Klasa artykułu	21X

Opis

Wykonanie:

chwyt walcowy.

Zastosowanie:

1. Toczenie poprzeczne powierzchni czołowych.
2. Wiercenie (nawiercanie i wiercenie głębokie) – płaska podstawa otworu.
3. Toczenie wzdłużne wewnętrzne.
4. Toczenie wzdłużne zewnętrzne.

wskazówka:

- **Należy dobrać jak największe wartości promieni naroża i rozmiary chwytów.**
- **Tolerancja otworu + 0,15 mm (w przypadku procesów wiercenia z oprawką napędzaną).**
- **Podczas wiercenia powyżej Ø znamionowej pozostałości materiału są zatrzymywane.**
- **Podczas wiercenia zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 bar).**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Długość użyteczna L_1 : 24 mm

Ø chwytu D_s : 20 mm

długość całkowita L_{ges} : 125 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: ZCMX 08..

śruby mocujące: 269028 42 (IP9; 1,4 Nm)

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
długość całkowita L_{ges}	125 mm
Długość użyteczna L_1	24 mm
Ø nomin. D	16 mm

Ø chwytu D _s	20 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	ZCMX 08..
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 42	269028 42
-----------------------	-----------