



Akumulatorowa piła taśmowa o zwartej konstrukcji, Typ: M18FBS85



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, mocna, akumulatorowa piła taśmowa FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ do zastosowań przenośnych o bardziej poręcznej konstrukcji.

- Łatwa, beznarzędziowa wymiana brzeszczota.
- Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy za pomocą przełącznika.
- Solidna konstrukcja metalowa, hak metalowy.
- Oświetlenie diodowe LED obszaru cięcia.

w dostawie::

W komplecie ładowarka, akumulator 2x M18 B2, brzeszczot bimetalowy 14 TPI, walizka transportowa.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i osprzęt zob. nr 073816 i 073809. Odpowiednie tarcze do piły tarczowej na zamówienie.

Opis techniczny

szerokość brzeszczotu do pił taśmowych	13 mm
długość brzeszczotu do pił taśmowych	898 mm
oznaczenie producenta	M18FBS85-202C
masa	6 kg

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maks. głębokość cięcia 90°	85 mm
prędkość taśmy	0 - 165 m/min
Liczba dołączonych akumulatorów	2
pojemność akumulatora	2 Ah
Napięcie akumulatorów	18 V
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 18 V
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora MB18	073816 MB18
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C