



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe ProCORE, Typ: GSB18110C



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Z **bezsztotkowym silnikiem EC.**

KickBackControl z automatycznym rozłączeniem w przypadku zablokowania oraz jedynym w swoim rodzaju sprzęgłem precyzyjnym. GSB1890C), dzięki czemu optymalnie nadaje się do pracy w ciasnych miejscach. Możliwe doposażenie w moduł Connectivity. Z hamulcem silnika.

Zalety:

Bardzo mała długość głowki wynosząca jedynie 184 mm.

w dostawie::

W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe ProCORE 18 V / 4,0 Ah, ładowarka i L-BOXX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.

Opis techniczny

Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	82 mm
oznaczenie producenta	GSB 18V-110C
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	85 Nm
masa	2,1 kg
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 480 min ⁻¹
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	16 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	12,5 m/s ²
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	2,5 m/s ²
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
pojemność akumulatora	4 Ah
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2100 min ⁻¹
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	47 Nm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	Beton
nadaje się do materiału	kamień
nadaje się do materiału	Mur

Rodzaj produktu

Wiertarko-wkrętarka udarowa

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy ProCore typ akumulatora,
napięcie C18 V

073856 C18