

HOLEX**Para rękawic chroniących przed wysoką temperaturą, rozmiar rękawic: 10**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094645 10 |
| GTIN | 4062406273316 |
| Klasa artykułu | 02H |

Opis

Wykonanie:

Rękawice chroniące przed wysokimi temperaturami HOLEX wykonane w ognioodpornej technologii dziewiarskiej o grubości ścięgu 10 Gauge nadają się idealnie do prac z gorącymi elementami.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

kolor: czarny

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|--------------|
| dopasowany kształt | bardzo dobry |
| nie zawierają silikonu | tak |
| wycucie przy dotyku | dobry |
| pryczepność przy zaoliwieniu | umiarkowany |
| Ochrona przed zimnem | brak |

| | |
|--------------------------------|---|
| EN 388 odporność na rozerwanie | 2 |
| rozmiar rękawic | 10 |
| materiał powłoki | Neopren |
| EN 388 odporność na ścieranie | 2 |
| EN 388 odporność na przecięcie | 1 |
| pryczepność na mokro | umiarkowany |
| EN 388 odporność na przekłucie | 3 |
| Ochrona przed gorącem | bardzo dobry |
| Rodzaj rękawic | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą |
| Kategoria ochrony | Kategoria III |
| EN 388:2016 | 2131X |
| EN 407 | 4231X |
| Ciepło kontaktowe do | 250 °C |
| materiał podłoża | akryl |
| powłoka | Neopren |
| kolor | czarny |
| Ochrona przed gorącem do | 250 °C |
| Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą |