



Para rękawic Cut D, rozmiar rękawic: 6



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094446 6 |
| GTIN | 4062406273392 |
| Klasa artykułu | 01H |

Opis

Wykonanie:

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ściegu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitrylowej zapewnia doskonałe wycucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Świetnie nadają się do prac w lekko zaolejonym otoczeniu.

GARANT Cut D. Innowacyjne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony D, **całkowicie pozbawione włókien szklanych i stalowych.** Mniejsze ryzyko podrażnień skóry i zmęczenia dłoni. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: D

kolor: szary / czarny

Opis techniczny

| | |
|--------------------|-----|
| Technologia tkania | 18G |
|--------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| EN 388:2016 | 4442D |
| materiał podłoża | Włókno specjalne |
| powłoka | Pianka nitrylowa |
| zakres zastosowania | Precyzyjne, uniwersalne |
| kolor | szary / czarny |
| Stopień ochrony przed przecięciem | D |
| Rodzaj produktu | Rękawice antyprecięciowe |