



Para rękawic Cut D, rozmiar rękawic: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094446 9
GTIN	4062406273422
Klasa artykułu	01H

Opis

Wykonanie:

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ściegu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitrylowej zapewnia doskonałe wycucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Świetnie nadają się do prac w lekko zaolejonym otoczeniu.

GARANT Cut D. Innowacyjne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony D, **całkowicie pozbawione włókien szklanych i stalowych.** Mniejsze ryzyko podrażnień skóry i zmęczenia dłoni. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: D

kolor: szary / czarny

Opis techniczny

Technologia tkania	18G
--------------------	-----

EN 388:2016	4442D
materiał podłoża	Włókno specjalne
powłoka	Pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Precyzyjne, uniwersalne
kolor	szary / czarny
Stopień ochrony przed przecięciem	D
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe