

**Garant****Para rękawic Cut 3, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094417 11
GTIN	4062406273569
Klasa artykułu	01H

**Opis****Wykonanie:**

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ścięgu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitylowej zapewnia doskonałe wyczucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Świetnie nadają się do prac w lekko zaolejonym otoczeniu.

**GARANT Cut B.** Niezwykle elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony przed przecięciem B. Z powłoką nitylową na 3/4 długości do **zaolejonego środowiska pracy, przykładowo przy obrabiarkach skrawających**. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: B

kolor: szary / czarny

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	11
-----------------	----

Technologia tkania	18G
EN 388:2016	4X42B
materiał podłoża	HPPE
powłoka	Pianka nitylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	szary / czarny
Stopień ochrony przed przecięciem	B
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe