

Garant**Para rękawic Cut 3, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094417 10
GTIN	4062406273552
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ścięgu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitylowej zapewnia doskonałe wycucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Świetnie nadają się do prac w lekko zaolejonym otoczeniu.

GARANT Cut B. Niezwykle elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony przed przecięciem B. Z powłoką nitylową na 3/4 długości do **zaolejonego środowiska pracy, przykładowo przy obrabiarkach skrawających**. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: B

kolor: szary / czarny

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
-----------------	----

Technologia tkania	18G
EN 388:2016	4X42B
materiał podłoża	HPPE
powłoka	Pianka nitylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	szary / czarny
Stopień ochrony przed przecięciem	B
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe