

**Garant****Para rękawic Cut 3, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094416 7
GTIN	4062406273460
Klasa artykułu	01H

**Opis****Wykonanie:**

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ścięgu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitrylowej zapewnia doskonałe wycucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Świetnie nadają się do prac w lekko zaolejonym otoczeniu.

**GARANT Cut B.** Bardzo elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony B. Wzmocnienie w obszarze zgięcia kciuka zapewnia większą trwałość.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: B

kolor: szary / czarny

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	7
Technologia tkania	18G

EN 388:2016	4X42B
materiał podłoża	HPPE
powłoka	Pianka nitylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	szary / czarny
Stopień ochrony przed przecięciem	B
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe