

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, wys. w mm / liczba szuflad: 800/7**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930715 800/7
GTIN	4062406273750
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40 × 24G, z szufladami 36 × 20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie. Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×20

wysokość: 800 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 600 mm

wysokość użytkowa: 700 mm

szerokość użytkowa szuflad: 900 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

Liczba szuflad	7
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
wysokość	800 mm
wysokość użytkowa	700 mm
głębokość	600 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość w jednostkach E	700
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	1000 mm
masa	149 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×20G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
---	-------------

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930745 100
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	930745 125
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	930745 150
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	930745 200
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	930745 250
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	930745 300
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930745 75
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950400 50/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950400 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950420 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2	950420 100/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/2	950420 125/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950420 125/1
Cokół o głębokości 24G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 40	958060 40
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 40	958065 40
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40	958066 40
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 40X24	951970 40X24
Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 40X24	951975 40X24
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X24	951980 40X24
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X24	951985 40X24
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X20	951910 36X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 36X20	951885 36X20

Mata do szuflad Wymiar w G 36X20	951830 36X20
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 200 kg	950180 200