

Hoffmann GRIDLINE

Szafka narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, 36×20G, wys. w mm / liczba szuflad: 900/6A**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930715 900/6A
GTIN	4062406273774
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40 × 24G, z szufladami 36 × 20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

Wyposażenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×20

wysokość: 900 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 600 mm

wysokość użytkowa: 800 mm

szerokość użytkowa szuflad: 900 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość	600 mm
wysokość użytkowa	800 mm
Liczba szuflad	6
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	900 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
szerokość użytkowa szuflad w G	36
szerokość	1000 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
masa	145 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×20G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930745 100

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	930745 125
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	930745 150
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	930745 200
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	930745 250
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	930745 300
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930745 75
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950400 75/1
Cokół o głębokości 24G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 40	958060 40
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 40	958065 40
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40	958066 40
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X24	951985 40X24
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X24	951980 40X24
Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 40X24	951975 40X24
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 40X24	951970 40X24
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X20	951910 36X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 36X20	951885 36X20
Mata do szuflad Wymiar w G 36X20	951830 36X20
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji wciągania Nośność szuflady 200 kg	950180 200