

**Garant****Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala, Typ: 1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	632025 1/4
GTIN	4062406353940
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**Pasuje do:**

Nasadki do narzędzi ręcznych.

**Opis techniczny**

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
norma	DIN 3120
norma	DIN 3122
długość całkowita	115 mm
liczba zębów	36
kąt roboczy	10 stopni
materiał	chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany

Rodzaj produktu	Zapadka
USP1	przełączalna
USP2	z wypychaczem, kąt roboczy 10°, długość 115 mm, chromowane

---

## Aksesoria

Asortyment części zamiennych 1/4 cala Typ 1/4	632028 1/4
---	------------