



## Minireflektory LED, Typ: 10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081451 10
GTIN	5708997360101
Klasa artykułu	08C

### Opis

#### Wykonanie:

Kompaktowy, jasny promiennik akumulatorowy LED do użytku mobilnego. Dzięki kompaktowym wymiarom doskonale nadaje się do stosowania jako lampa ręczna. Regulowana stopka magnetyczna umożliwia również zastosowanie stacjonarne.

#### Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

stopień ochrony IP: IP 65

strefa wg ATEX: brak

Strumień światła: 100 - 1000 lm

czas świecenia: 1,5 - 15 h

Liczba dołączonych akumulatorów: 1

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

długość całkowita: 104 mm

### Opis techniczny

Strumień światła	100 - 1000 lm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora

wys. całkowita	96 mm
Szerokość całkowita	38 mm
czas świecenia	1,5 - 15 h
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
strefa wg ATEX	brak
Źródło światła	Moduł LED
Liczba dołączonych akumulatorów	1
długość całkowita	104 mm
masa	250 g
stopień ochrony IP	IP 65
Napięcie akumulatorów	3,7 V
pojemność akumulatora	5,2 Ah
Rodzaj produktu	Promienniki