



## Oprawki Densimet do frezów wkręcanych, $\varnothing d = 16$ mm, gwint M $\times$ Lcałk.: M8X128



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	301374 M8X128
GTIN	4062406274849
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- Własność zmniejszająca drgania.
- Tolerancja chwytu h6.

#### Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.

Drgania: stłumione

$\varnothing$  otworu  $D_1$ : 8,5 mm

$\varnothing D_2$ : 14 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 80 mm

### Opis techniczny

$\varnothing$ otworu $D_1$	8,5 mm
Długość użyteczna $L_1$	80 mm
$\varnothing D_2$	14 mm
gwint M	M8 $\times$ 128
adapter	$\varnothing d = 16$ mm
$\varnothing$ chwytu d	16 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

