



## Oprawki Densimet do frezów wkręcanych, $\varnothing d = 20$ mm, gwint M $\times$ Lcałk.: M10X150



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	301376 M10X150
GTIN	4062406274870
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- Własność zmniejszająca drgania.
- Tolerancja chwytu h6.

#### Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.

Drgania: stłumione

$\varnothing$  otworu  $D_1$ : 10,5 mm

$\varnothing D_2$ : 18 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 100 mm

### Opis techniczny

$\varnothing$ otworu $D_1$	10,5 mm
gwint M	M10 $\times$ 150
Długość użyteczna $L_1$	100 mm
$\varnothing D_2$	18 mm
adapter	$\varnothing d = 20$ mm
$\varnothing$ chwytu d	20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

