



Oprawki Densimet do frezów wkręcanych, $\varnothing d = 25$ mm, gwint M \times Lcałk.: M12X131



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301378 M12X131
GTIN	4062406274894
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Własność zmniejszająca drgania.
- Tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.

Drgania: stłumione

\varnothing otworu D_1 : 12,5 mm

$\varnothing D_2$: 22 mm

Długość użyteczna L_1 : 75 mm

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	75 mm
gwint M	M12 \times 131
\varnothing otworu D_1	12,5 mm
$\varnothing D_2$	22 mm
adapter	$\varnothing d = 25$ mm
\varnothing chwytu d	25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

