

ejendals

Para rękawic Tegera® 8814 Infinity, rozmiar rękawic: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094559 7
GTIN	7340118324753
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 8814 Infinity. Miękkie i cienkie rękawice odporne na przecięcie doskonale nadają się do pracy w obszarach z ekranami dotykowymi. **Nie zawierają silikonu** i zapewniają **ochronę przed wysoką temperaturą do 100°C**. Dzięki najwyższemu stopniowi ochrony (**Cut F**) można je stosować do prac w suchych i lekko zaolejonych obszarach o bardzo wysokim ryzyku przecięcia. Przetestowane dermatologicznie i dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: F

kolor: szary / czarny

Opis techniczny

Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
Właściwości rękawic	bez silikonu

Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4X43F
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	Włókno bazaltowe, włókno stalowe, nylon, spandex
powłoka	Pianka nitrylowa / poliuretan na bazie wody
zakres zastosowania	Allround / Heavy Duty
kolor	szary / czarny
Stopień ochrony przed przecięciem	F
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe