



**Ściernice wachlarzowe M14 Włóknina (A) / płótno (A), Ø 125 mm × 20 mm,
ziarnistość: 80CRS**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	566352 80CRS
GTIN	4062406276782
Klasa artykułu	51M

Opis

Wykonanie:

Lamelki rozłożone wachlarzowo wokół osi narzędzia. **Mocowanie bezpośrednie M14.**

Wyjątkowa elastyczność.

Połączenie **płótna ściernego (A) i włókniny (A).**

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac szlifierskich na wypukłych powierzchniach.

maks. prędkość obwodowa: 30 m/s

Opis techniczny

ziarnistość	80
Materiały ścierne	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø tarczy	125 mm

grubość tarczy	20 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm × 20 mm
gwint	M14
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	30 m/s
Rodzaj produktu	Szczotka ścierna wachlarzowa