

Garant**Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90°, AlTiCN, Ø zewnętrzna: 8 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 150393 8 |
| GTIN | 4062406277147 |
| Klasa artykułu | 11M |

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

Specjalna geometria z nierówną podziałką i dostosowanym przygotowaniem ostrzy.

Nowatorska powłoka AlTiCN, przystosowana specjalnie do stali nierdzewnych.

Trzonek **dotatkowo z 3 powierzchniami mocowania** do stosowania w uchwycie 3-szczękowym.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez korbów do wykonywania **dokładnych, okrągłych pogłębień 90°**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047: M4

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--------------|------|
| Ø zewnętrzna | 8 mm |
|--------------|------|

| | |
|---|---------------------------------|
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm ² | 0,1 mm/obr, |
| min. Ø pogłębiacza, do otworów od | 2 mm |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| długość całkowita L | 50 mm |
| Ø chwytu D _s | 6 mm |
| do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 |
| powłoka | AlTiCN |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni |
| Materiał ostrza | HSS E |
| Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna |
| norma | DIN 335 C |
| chwyt | Trzy powierzchnie mocujące z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | niebieskie |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |

Akcesoria

| | |
|--|----------|
| Zestaw pogłębiaczy stożkowych nr 150393, w kasecie 90° liczba pogłębiaczy 6 | 150394 6 |
| Zestaw pogłębiaczy stożkowych nr 150393, w kasecie 90° liczba pogłębiaczy 7 | 150394 7 |