

ejendals

Para rękawic odpornych na niską temperaturę Tegera® 517, rozmiar rękawic: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094824 9
GTIN	7392626070769
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 517. **Wodoodporne i wyściełane** rękawice odporne na niską temperaturę ze **skóry syntetycznej** do precyzyjnych zastosowań podczas prac w zimnym i wilgotnym otoczeniu. Z zapięciem na rzep i wzmocnionymi opuszkami palców.

Norma:

Tegera® 517. **Wodoodporne i wyściełane** rękawice odporne na niską temperaturę ze **skóry syntetycznej** do precyzyjnych zastosowań podczas prac w zimnym i wilgotnym otoczeniu. Z zapięciem na rzep i wzmocnionymi opuszkami palców.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Użycie, tekst reklamowy:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Szczególnie obcisły krój. Wypadają o jeden numer mniejsze.

Wskazówka, tekst reklamowy:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Szczególnie obcisły krój. Wypadają o jeden numer mniejsze.

kolor: czarne / zielone

Opis techniczny

rozmiar rękawic	9
Rodzaj rękawic	Rękawice chroniące przed niską temperaturą
Kategoria ochrony	Kategoria II
EN 388:2016	1121X
EN 511	111
materiał podłoża	Skóra syntetyczna / poliester
kolor	czarne / zielone
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed niską temperaturą