

**Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 1-15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657792 1-15
GTIN	4062406277376
Klasa artykułu	61E

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 33,5 mm

wysokość h: 7,7 mm

wymiar S: 20 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

wymiar S	20 mm
rozwartość klucza	15 mm
wysokość h	7,7 mm
szerokość b	33,5 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne