

Garant**Grzechotki wtykowe przełączalne, z wypychaczem, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1-1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657582 1-1/2
GTIN	4062406277291
Klasa artykułu	61E

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Grzechotka wtykowa przełączalna, z wypychaczem, o bardzo zwartej konstrukcji.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

materiał: Stal chromowo-wanadowa

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

szerokość b: 32 mm

wysokość h: 16,4 mm

obciążenie ciągłe: 135 Nm
wymiar S: 28 mm
liczba zębów: 48
chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

chwyt trzpieniowy	9×12 mm
wysokość h	16,4 mm
obciążenie ciągłe	135 Nm
wymiar S	28 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
szerokość b	32 mm
liczba zębów	48
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Stal chromowo-wanadowa
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	tak
Rodzaj produktu	Zapadka