

**Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 1-16 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 657792 1-16 |
| GTIN | 4062406277383 |
| Klasa artykułu | 61E |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 36 mm

wysokość h: 7,7 mm

wymiar S: 20 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------|---------------------------|
| szerokość b | 36 mm |
| rozwartość klucza | 16 mm |
| wysokość h | 7,7 mm |
| wymiar S | 20 mm |
| chwyt trzpieniowy | 9×12 mm |
| narzędzie wymienne | Końcówki wymienne |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) |
| Rodzaj produktu | Końcówki wymienne |