

Garant GRIDLINE

**Szafy podręczne z drzwiami skrzydłowymi bez podwyższonej krawędzi, z szufladopółką, 26×20G, wysokość: 800mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	932105 800
GTIN	4062406277086
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Podręczna szafa narzędziowa 30×28G. Zdrzwiami skrzydłowymi, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

**Wyposażona w 2 × szufladopółkę** o nośności 75 kg.

**Umieszczenie:**

Liczba szufladopółek: 2

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad i drzwiczek antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflady i szufladopółka bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

**wskazówka:**

Pasujące szuflady 26×20G.

**Opis techniczny**

szerokość	750 mm
masa	45 kg
głębokość	700 mm

wysokość użytkowa	650 mm
wysokość	800 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26×20G
Rodzaj produktu	Szafki podręczne do maszyn

## Akcesoria

Szufladopółka 75 kg prześwit roboczy 75 mm	930654 75
Uchwyt do pchania do GridLine Typ HU12	914226 HU12