

Garant GRIDLINE

**Szafy podręczne z drzwiami skrzydłowymi bez podwyższonej krawędzi,  
wysokość: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	932118 800
GTIN	4062406277062
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Podręczna szafka narzędziowa 40 × 28G. Z drzwiami skrzydłowymi, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad i drzwiczek antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflady i szufladopółka bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

**wskazówka:**

Pasujące szuflady 36×20G.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 650 mm

masa: 50 kg

**Opis techniczny**

masa	50 kg
wysokość	800 mm

wysokość użytkowa	650 mm
głębokość	700 mm
szerokość	1000 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36x20G
Rodzaj produktu	Szafki podręczne do maszyn

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ HU12	914226 HU12
----------------------------------------	-------------