

Garant GRIDLINE

Szafy podręczne z drzwiami skrzydłowymi bez podwyższonej krawędzi, z szufladopółką, wysokość: 800 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	932122 800
GTIN	4062406277093
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Podręczna szafka narzędziowa 40 × 28G. Z drzwiami skrzydłowymi, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Wyposażona w 2 × szufladopółkę o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Liczba szufladopółek: 2

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad i drzwiczek antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflady i szufladopółka bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Pasujące szuflady 36×20G.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×20

wysokość: 800 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 650 mm

szerokość użytkowa szuflad: 900 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad	900 mm
szerokość	1000 mm
wysokość	800 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
głębokość	700 mm
masa	54 kg
wysokość użytkowa	650 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×20G
Rodzaj produktu	Szafki podręczne do maszyn

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ HU12	914226 HU12
--	-------------