

 GRIDLINE

## Szafki podręczne z drzwiami do samodzielnego wyposażenia szufladami, 20×24G, Wysokość mm: 900



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	932012 900
GTIN	4062406277031
Klasa artykułu	9GK

### Opis

#### Wykonanie:

Szafka podręczna 24×28G, z szufladami 20×24G. Półka z drzwiczkami i przegrodą, z regulacją co 25 mm. Drzwi zamykane oddzielnie uchwytem przesuwным z zamkiem patentowym.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

**Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

#### wskazówka:

Na czas podnoszenia i transportu szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×24

wysokość: 900 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 800 mm

wysokość użytkowa szuflad: 250 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

### Opis techniczny

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×24
wysokość drzwiczek	550 mm
szerokość	600 mm
wysokość użytkowa	800 mm
wysokość	900 mm
wysokość użytkowa szuflad	250 mm
głębokość	700 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
masa	69 kg
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	80 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×24G
Rodzaj produktu	Szafki podręczne do maszyn

## Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931043 150

Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931043 125
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931043 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	931043 50
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931043 75
Uchwyt do pchania do GridLine Typ HU12	914226 HU12
Mata do szuflad Wymiar w G 20X24	951830 20X24
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X24	951885 20X24
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X24	951910 20X24
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji wciągania Nośność szuflady 75 kg	950180 75