

**Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 2-32 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 657792 2-32 |
| GTIN | 4062406277536 |
| Klasa artykułu | 61E |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 65,2 mm

wysokość h: 14 mm

wymiar S: 33 mm

chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------|---------------------------|
| wysokość h | 14 mm |
| wymiar S | 33 mm |
| rozwartość klucza | 32 mm |
| szerokość b | 65,2 mm |
| chwyt trzpieniowy | 14×18 mm |
| narzędzie wymienne | Końcówki wymienne |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) |
| Rodzaj produktu | Końcówki wymienne |