

**HOLEX****Grzechotki, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 2-3/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657630 2-3/4
GTIN	4062406278366
Klasa artykułu	62E

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

**grzechotka wtykowa przełączalna.****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**Pasuje do :**

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

**wskazówka:**

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

materiał: Stal chromowo-wanadowa

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

szerokość b: 43 mm

wysokość h: 29 mm

obciążenie ciągłe: 450 Nm

wymiar S: 25 mm  
liczba zębów: 52  
chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

## Opis techniczny

wymiar S	25 mm
wysokość h	29 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
szerokość b	43 mm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
liczba zębów	52
obciążenie ciągłe	450 Nm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Stal chromowo-wanadowa
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	nie
Rodzaj produktu	Zapadka