

**HOLEX****Grzechotki, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1-1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657630 1-1/2
GTIN	4062406278342
Klasa artykułu	62E

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

**grzechotka wtykowa przełączalna.****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**Pasuje do :**

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

**wskazówka:**

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

materiał: Stal chromowo-wanadowa

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

szerokość b: 35 mm

wysokość h: 22,5 mm

obciążenie ciągłe: 135 Nm

wymiar S: 17,5 mm  
liczba zębów: 52  
chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

## Opis techniczny

chwyt trzpieniowy	9×12 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
wysokość h	22,5 mm
obciążenie ciągłe	135 Nm
wymiar S	17,5 mm
liczba zębów	52
szerokość b	35 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Stal chromowo-wanadowa
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	nie
Rodzaj produktu	Zapadka