

**Końcówki wymienne, klucz oczkowy, rozwartość klucza: 2-21 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657892 2-21
GTIN	4062406278243
Klasa artykułu	61E

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 33 mm

wysokość h: 15 mm

wymiar S: 25 mm

chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

wysokość h	15 mm
rozwartość klucza	21 mm
szerokość b	33 mm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
wymiar S	25 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
narzędzie z funkcją grzechotki	nie
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne