

HOLEX**Grzechotki, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 2-1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657630 2-1/2
GTIN	4062406278359
Klasa artykułu	62E

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

grzechotka wtykowa przełączalna.**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

materiał: Stal chromowo-wanadowa

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

szerokość b: 43 mm

wysokość h: 29 mm

obciążenie ciągłe: 340 Nm

wymiar S: 25 mm
liczba zębów: 52
chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

wysokość h	29 mm
wymiar S	25 mm
obciążenie ciągłe	340 Nm
liczba zębów	52
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
szerokość b	43 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Stal chromowo-wanadowa
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	nie
Rodzaj produktu	Zapadka