



Nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych, powłoka TiN, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	631733 5
GTIN	4000896036899
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wyjątkowej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powłoka TiN.
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal
Ø po stronie napędu: 12 mm
długość: 28 mm

Opis techniczny

długość	28 mm
sześciokąt	5 mm
Ø po stronie napędu	12 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4 cala z powłoką TiN 30-elem.	630340
---	--------