



Grzechotka przełączalna, 1/4 cala, Typ: 1/4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	632000 1/4
GTIN	4018754177738
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Dźwignienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
norma	DIN 3120
norma	DIN 3122
długość całkowita	117 mm
liczba zębów	22
kąt roboczy	16,4 stopni
materiał	chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany
Rodzaj produktu	Zapadka

USP1	przełączalna
USP2	kąt roboczy 16,4°, długość 117 mm

Akcesoria

Zestaw części zamiennych 1/4 cala, wraz z pokrywą	632250
---	--------