



## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 21-częściowy, Typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	638166 6
GTIN	4018754260836
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

**Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.**

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M20 oraz świec zapłonowych.

#### Materiał:

chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

#### w dostawie::

nasadki 6-kątne: 15 szt. nr 642200 rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nasadki do świec zapłonowych: 1 szt. nr 642450, rozm. 16

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300

przedłużki: 2 szt. nr 641000, wielk. 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641600

grzechotka: 1 szt. nr 640100

przechowywane w: Kasecie z tworzywa ABS

wysokość: 64 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-30 mm

### Opis techniczny

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-30 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

liczba części	21
Opakowanie	Kaseta z tworzywa ABS
długość	454 mm
szerokość	253 mm
wysokość	64 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Nasadka do świec zapłonowych 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642450 16
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641620 1/2
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640190 1/2
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641020 130
Nasadka do świec zapłonowych 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 20,8 mm	642450 20,8
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641320 295
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641020 255