

**Regulator filtra, Ø gwintu wewnętrznego: 1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080011 1/4
GTIN	4047322682671
Klasa artykułu	08A

**Opis****Wykonanie:**

**Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza**, o konstrukcji modułowej (system Multi-fix), składający się z reduktora ciśnienia, olejarki mgłowej i filtra. Zakres regulacji 0,5-10 bar, ciśnienie robocze maks. 16 bar, temperatura robocza maks. 60°C.

Regulator filtra z pojemnikiem z poliwęglanu i manometrem.

**Zalety:**

Zespoły te można dostosować do indywidualnych potrzeb, np. do współpracy z kilkoma regulatorami ciśnienia, mogą pracować bez olejarki mgłowej (np. jeżeli narzędzia wymagają powietrza bezolejowego) itp.

**Zastosowanie:**

Do urządzeń wymagających ciśnienia do 16 bar. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL.  
wysokość (H): 190 mm

**Opis techniczny**

wysokość (H)	190 mm
--------------	--------

