

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/07 mm kod ISO uchwytu: E16M SVLCR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 19,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	7 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	55 mm
odcinek swobodny	55 mm
szerokość szyjki	14,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
wysokość mocowania L_2	15 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
\varnothing chwytu	16 mm
kod ISO uchwytu	E16M SVLCR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	19,5 mm
długość całkowita L	150 mm
śruby mocujące	269435 3

Kąt ustawienia κ	95 stopni
głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3

269435 3