

Garant
Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261332 10/07
GTIN	4062406283551
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 10/07 mm kod ISO uchwytu: E10H SVLCR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 12,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

wysokość mocowania L_2 : 9 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
odcinek swobodny	32 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	32 mm
śruby mocujące	269435 3
Przesunięcie osi L_3	7 mm
długość całkowita L	100 mm
szerokość szyjki	7,5 mm
wielk. płytki	7 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu	10 mm

kod ISO uchwyty	E10H SVLCR/L07
głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	269435 3
------------------------------	----------