

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261333 8/05
GTIN	4062406283582
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 8/05 mm kod ISO uchwytu: E08F SVLCR/L05

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,2 mm

Przesunięcie osi L_3 : 5 mm

wysokość mocowania L_2 : 7,5 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	5 mm
szerokość szyjki	6 mm
długość całkowita L	80 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	26 mm
kod ISO uchwytu	E08F SVLCR/L05
\varnothing chwytu	8 mm
odcinek swobodny	26 mm
śruby mocujące	269435 2
Kąt ustawienia κ	95 stopni
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,2 mm
Przesunięcie osi L_3	5 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca	VC..0501..
głębokość użytkowa T	3 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 2	269435 2
------------------------------	----------