

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261332 12/07
GTIN	4062406283568
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 12/07 mm kod ISO uchwytu: E12K SVLCR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 15,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

wysokość mocowania L_2 : 11 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
odcinek swobodny	40 mm
szerokość szyjki	9 mm
wielk. płytki	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
\varnothing chwytu	12 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 0702..
śruby mocujące	269435 3
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	40 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm

