

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261333 12/07
GTIN	4062406283605
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 12/07 mm kod ISO uchwytu: E12K SVLCR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{\min.}$: 15,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

wysokość mocowania L_2 : 11 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	E12K SVLCR/L07
śruby mocujące	269435 3
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	40 mm
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
szerokość szyjki	9 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
\emptyset chwytu	12 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
wielk. płytki	7 mm
odcinek swobodny	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..

