

**Garant****Wytaczaki HM, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261336 10/07
GTIN	4062406285531
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 10/07 mm kod ISO uchwytu: E10H SVVCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 72,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 12,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 8 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 9 mm

**Opis techniczny**

Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	32 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
odcinek swobodny	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
szerokość szyjki	6,8 mm
wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	100 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	72,5 stopni
śruby mocujące	269435 3
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
$\varnothing$ chwytu	10 mm
Przesunięcie osi $L_3$	8 mm

